



Datenblatt




Artikel 6796:

NITRAS TAEKI5

Schnittschutz Armschoner

EN388 CAT2 & EN407

Länge 45 cm



Beschreibung:

TAEKI5– Armschoner, aus 100% TAEKI5-Spezialfaser, blau, 45 cm Länge, V-Form, höchster Schnittschutz, paarweise im Polybeutel verpackt, EN388 CAT2 & EN407

Material:

	Material:	Farbe:
Unterarm	100 % Taeki5	blau

Erstellt: I. Kielholtz	Letzte Aktualisierung: 02.07.2014	Geprüft: J. Thome	Freigegeben: J. Thome	Gültig ab: 01.10.2012
----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Datenblatt



Erstellt: I. Kielholtz	<u>Letzte Aktualisierung:</u> 02.07.2014	<u>Geprüft:</u> J. Thome	<u>Freigegeben:</u> J. Thome	<u>Gültig ab:</u> 01.10.2012
----------------------------------	--	------------------------------------	--	--

Technische Spezifikation:

Testinstitut: Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - CTC

Eigenschaften:	Schutzgrad:	Anforderung:	NORM
Abrieb Niedrigster Wert für Klassifizierung	4	LS 1 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittschutz	5	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...5,0 LS 3 = 5,1...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit	4	Mind. LS 1 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388 : 2003
Stichfestigkeit Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	X	LS 1 bis 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit:	n.a.	LS 1 bis LS 5	EN420

<u>Erstellt:</u> I. Kielholtz	<u>Letzte Aktualisierung:</u> 02.07.2014	<u>Geprüft:</u> J. Thome	<u>Freigegeben:</u> J. Thome	<u>Gültig ab:</u> 01.10.2012
---	--	------------------------------------	--	--

Brennverhalten/ Handschuh	X	LS 1 bis LS 4 Brennzeit (s) Glimmzeit (s) LS 1 ≤ 20 keine Anf. LS 2 ≤ 10 ≤ 120 LS 3 ≤ 3 ≤ 25 LS 4 ≤ 2 ≤ 5	EN407 : 2004
Kontaktwärme	1	LS 1 bis LS 4 LS 1 $\geq 15s / 100^{\circ}C$ LS 2 $\geq 15s / 250^{\circ}C$ LS 3 $\geq 15s / 350^{\circ}C$ LS 4 $\geq 15s / 500^{\circ}C$	EN407 : 2004
Konvektive Hitze	X	LS 1 bis LS 4 LS 1 $\geq 4s$ LS 2 $\geq 7s$ LS 3 $\geq 10s$ LS 4 $\geq 18s$	EN407 : 2004
Strahlungswärme	X	LS 1 bis LS 4 LS 1 $\geq 5s$ LS 2 $\geq 30s$ LS 3 $\geq 90s$ LS 4 $\geq 150s$	EN407 : 2004
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X	LS 1 bis LS 4 LS 1 ≥ 5 Tropfen LS 2 ≥ 15 Tropfen LS 3 ≥ 25 Tropfen LS 4 ≥ 35 Tropfen	EN407 : 2004
Große Mengen flüssigen Metalls	X	LS 1 bis LS 4 (flüssiges Eisen in g) LS 1 ≥ 30 LS 2 ≥ 60 LS 3 ≥ 120 LS 4 ≥ 200	EN407 : 2004

Erstellt: I. Kielholtz	Letzte Aktualisierung: 02.07.2014	Geprüft: J. Thome	Freigegeben: J. Thome	Gültig ab: 01.10.2012
----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------