


# Attends® Soft



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Soft ist ein Sortiment von kleinen, anatomisch geformten Einlagen bei sehr leichter bis mittlerer Harninkontinenz.



- 1** Weiße, atmungsaktive Außenseite für das Plus an Tragekomfort, Diskretion und Hautgesundheit.
- 2** Einfach mit Klebestreifen in enganliegender Unterwäsche zu befestigen. Extra diskret.
- 3** Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.
- 4** Leistungsfähiger Saugkern mit Superabsorber und Aufnahmeschicht für optimale Auslaufsicherheit, Hauttrockenheit und Geruchsbindung.
- 5** Weiche elastische Seitenbündchen (Soft 2 - 7) schmiegen die Einlage an den Körper an - für mehr Auslaufschutz.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Soft ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.

[www.attends.de](http://www.attends.de) [www.attends.at](http://www.attends.at) [www.attends.ch](http://www.attends.ch)

	Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 732152 Packing / Karton	PZN Packing / Karton	Hilfsmittelpositionsnummer	Länge cm Breite im Schrittbereich cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastische Seitenbündchen	Klebestreifen	Geruchsbindung (Odour Protection)	Atmungsaktiv	Quick-Dry Technologie
<b>Attends Soft Ultra Mini</b> <b>0</b>	28 8 x 28 48 x 8 x 28	205068 205075	07178758 07178793	-	20,5 6,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber	Vlies	X	✓	✓	✓	X
<b>Attends Soft Mini</b> <b>1</b>	20 12 x 20 154 x 12 x 20	204542 205327	07179692 06139319	-	21,5 8	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber, Aufnahmeschicht	Vlies	X	✓	✓	✓	X
<b>Attends Soft Mini Long</b> <b>1L</b>	16 12 x 16 126 x 12 x 16	204566 204863	00196457 07177670	15.25.01.5239	27,5 8	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	Zellstoff, Superabsorber, Aufnahmeschicht	Vlies	X	✓	✓	✓	X
<b>Attends Soft Normal</b> <b>2</b>	12 8 x 12 144 x 8 x 12	207239 207246	10142942 10142959	15.25.01.5240	26,5 10,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	X
<b>Attends Soft Normal</b> <b>2 D</b>	24 4 x 24 144 x 4 x 24	207550 207567	10259101 10259118	15.25.01.5240	26,5 10,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	X
<b>Attends Soft Extra</b> <b>3</b>	10 8 x 10 112 x 8 x 10	207253 207260	10142965 10142971	15.25.01.5241	32,5 12	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	X
<b>Attends Soft Extra</b> <b>3 D</b>	20 4 x 20 112 x 4 x 20	207574 207581	10259124 10259130	15.25.01.5241	32,5 12	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	X
<b>Attends Soft Extra Plus</b> <b>3+ D AT</b>	10 12 x 10 20 x 12 x 10	204665 205112	07180873 03719306	15.25.01.5242	36,5 13	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern mit Superabsorber, Zellstoff und Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	X
<b>Attends Soft Maxi</b> <b>4 D</b>	8 12 x 8 54 x 12 x 8	204702 204894	10142994 10142988	15.25.01.5243	38,5 14,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft Super</b> <b>4 D</b>	46 3 x 46 48 x 3 x 46	204740 207673	07181157 10306378	15.25.01.5243	38,5 14,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft Super</b> <b>4 AT CH</b>	46 3 x 46 48 x 3 x 46	204740 207673	-	-	38,5 14,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft Maxi Plus</b> <b>5 D</b>	12 8 x 12 40 x 8 x 12	206485 206706	03109743 04509982	15.25.01.5259	47,5 16,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft</b> <b>5</b>	38 4 x 38 30 x 4 x 38	204764 204771	07181789 07181795	15.25.01.5259	47,5 16,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft</b> <b>6</b>	38 4 x 38 30 x 4 x 38	204788 204795	07181803 07182642	15.25.01.5273	47,5 16,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft</b> <b>7</b>	34 4 x 34 30 x 4 x 34	204801 204818	07182659 07182688	15.25.01.5272	47,5 16,5	Vliesschicht und atmungsaktive Außenseite, jeweils aus Polypropylen	2-facher Saugkern, Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓

D - nur in Deutschland erhältlich    AT - nur in Österreich erhältlich    CH - nur in der Schweiz erhältlich



## Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch werden unangenehme Gerüche vermieden.



## pH-Wert

(Soft 4 bis 7)

Das Quick-Dry-System mit Aktivfasern und Superabsorber sorgt für einen hautfreundlichen pH-Wert von 4,5. Somit unterstützt Attends die Gesunderhaltung der Haut.



## Quick-Dry

(Soft 4 bis 7)

Die Quick-Dry Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt die Flüssigkeit schnell auf und leitet sie von der Haut weg in den eigentlichen Saugkern. Dort wird die Flüssigkeit sicher gebunden und eingeschlossen. Das Produkt kann auf diese Weise mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen. Dies sorgt für Hauttrockenheit und Auslaufschutz auch bei längeren Tragezeiten.



## Atmungsaktiv

Die atmungsaktive Außenseite lässt die Luft zirkulieren, was zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt.



## Active Zone

(Soft 2 bis 7)

Die Active Zone im Schrittbereich sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Hauttrockenheit und vorbildlichen Auslaufschutz.



## Einzelverpackt

(Soft 1 bis 3+)

Diese Produkte sind einzeln verpackt. Diskret und hygienisch auch für unterwegs.